


# OxyTrue<sup>®</sup> S

SpO2 Monitor utan alarm



## **Tydlig och exakt**

***OxyTrue<sup>®</sup> S från den beprövade och väletablerade OxyTrue apparatfamilj är en driftsäker och exakt oximeter för korttidsmätning och spotcheck analys. OxyTrue<sup>®</sup> S är väl lämpad för alla standardapplikationer, som inte kräver alarm. Applikationsområdet omfattar patientgrupper från vuxna till nyfödda.***

## Tekniska specifikationer:

Specifikationer		
	SpO2	0 – 100
Mätområde	Pulsfrekvens	20 – 300 BPM
	SpO2	+/-2% (70 – 100%)
Exakthet	Pulsfrekvens	+/-1 BPM (upp till 100/min.) +/-1% (>100/min.)
Display		
Siffror		OLED färggrafik display
Funktioner		Oxygensaturation, pulsfrekvens, pulskurva, stapel, trend information: 15/30/240 min.
Indikatorer		Signalstyrka och signalkvalitet, pulsamplitud, batteristatus sensorövervakning, saknad av sensor
Temperatur		
	Användning	-20 -50°C, 15 – 95%, R,H, 600 – 1300 hPa
	Lagring	-30 -70°C, 10 – 95%, R,H, 600 – 1300 hPa
Övrigt		
Konstruktion		IPX2, stänkskyddad, IPX4 version på förfrågan
Standard		EN 60601-1/50 9919; 2005/IEC 60601-1-2-2:2004
Säkerhet		Klass II /typ BF
Storlek (LxBxH)		11,8 x 6 x 2,5 cm
Vikt		c:a 160 g (med batterier, utan sensor)
Strömkälla		3 batterier (Mignon AA)
Drifttid		>2 dagars kontinuerligt /c:a 4 dagar i ekonomiläge > 3000 spotchecks
Orderinformation	Art-nr.	
		<b>Ingår i leveransen:</b>
		OxyTrue S basapparat, SF6500 SoftFlap sensor.
OxyTrue S komplett	202011211	Silikonskydd, 3 batterier Bruksanvisning på svenska
Tillbehör		
SoftCap sensor, sc 6500	1020132001	3:e generation soft sensor med 1,2 m kabel
SoftFlap fingersensor, SF6500	1020132002	Fingerclip sensor med ljusavskärmning, 1,2 m kabel
Förlängningskabel, XT 6500	1020132275	1,2 m PVC kabel
Förlängningskabel, XT 6501	1020122058	2,4 m PVC kabel
Väska	1020122061	Väska med axelband
OxyCharge A/S Laddningsset, EU	2020122038	Laddningsenhet, 12VDC biladapter, 3 NiMH laddningsbara batterier AA, 2100, mAh

### M.A.-Service AB

Mors Eklund 3, Stocken  
474 92 ELLÖS

Tel: 0304-510 80, Fax: 0304-515 23

[masab@ma-service.se](mailto:masab@ma-service.se)

[www.ma-service.se](http://www.ma-service.se)